

TXB302



Modulo ingresso on/off bus KNX- 2 IN liberi da potenziale - incasso

Proprietà tecniche

Architettura	
Sistema bus	EIB
Impostazioni	
Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
Corrente	
Numero di circuiti di ingresso	2
Connettività	
Con sistema bus radio KNX	No
Equipaggiamento	
Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	No
Con controllo HVAC	No
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Solo per uso interno	
Numero di moduli da 17,5 mm	0
Illuminazione	
Controllo LED	No
Materiali	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Condizioni d'uso	
Temperatura d’esercizio	0 - 45 °C
Condizioni di impiego	
Tensione d’ingresso	5 - 5 V
Tensione d’esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Testo

Tipo di montaggio	Per montaggio a incasso e in parete cava
Tipo di connessione	Con cavo preconfezionato