



RTN710X



## IP Displayruf-Modul EB Edelstahl matt modesta

### Technische Merkmale

#### Funktion

	Betrieb/Funktion nur in Kombination mit IP Türlautsprecher-Modul ; 60 Rufziel-Einträge mit je 32 Zeichen für den Namen ; Rufzieleintrag-Definition über Telefonbuch des IP Türlautsprechers ; Rufziel-Sortierung über Telefonbuch des IP Türlautsprechers ; einfache Bedienung durch 3 Tastenfunktion (auf/ab/rufen) ; Anzeige Rufzustand und Sprechverbindung
--	--

System-Funktionen

#### Ausführung

Konfiguration	Aktivierung per Drahtbrücke, Konfiguration über Tasten
---------------	--

#### Kontrollen und Indikatoren

Anzeige / Display	grün beleuchtetes 2-zeiliges LC-Display mit 32 Zeichen
Art der Funktionstasten	Tasten aus Edelstahl flächenbündig integriert, Symbole lasergraviert
Funktionstasten	Für Teilnehmer-Auswahl, für Rufanwahl
Anzahl Funktionstasten	3

#### Abmessungen

Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	120 x 120 x 2 mm
-------------------------------------	------------------

#### Kamera

Kamera Öffnungswinkel horizontal	0 °
----------------------------------	-----

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	Edelstahl
Oberfläche	matt

#### Montage

Abstand Befestigungsdome (waagrecht/senkrecht)	110/110 mm
--	------------

#### Anschluss

Anschluss	Micromatch-Buchsenleiste für Verbindung zu IP Türlautsprecher ; Micromatch-Buchsenleiste für Verbindung zu weiterem Displaycall-Modul, Tastatur- oder Diodenmatrix-Modul ; zusätzliche Spannungsversorgung bei Kaskadierung mehrerer Displaycall-/Tastatur-Module ; bis zu 4 Display-Call-Module kaskadierbar bei Aufteilung der Rufziele (max. 60)
-----------	---

#### Kabel

Leiter Ø	0.5...0.8 mm
----------	--------------

#### Einstellungen

---

**Lieferumfang**

---

Lieferumfang Flachbandkabel 150 mm mit Micromatch-Steckern  
im Lieferumfang

---

**Bedienung**

---

Systemtechnologie IP

---

**Sicherheit**

---

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur -20...70 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 %

---

**Kennzeichnung**

---

Produktlinie MODESTA