85655226

quicklink IP20

KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink

Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V

Uitrusting

Aantal kanalen	2
Bedrijfscyclus zender	1 %

Frequentie

RF-zendfrequentie	868,30 MHz

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm

Materiaal

Kleur	Antraciet
Materiaal	Thermoplast

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding