

KDN363A

Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	63 A

Uitvoering	
Aantal polen	3

Afmetingen	
Lengte	210 mm

Spanning	
Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V

Aansluiting	
Doorsnede stijve geleider	10 mm²

Capaciteit	
Aantal modulen	12