ESD240S

Magneetschakelaar 40 A, 2 maak, geruisarm, 24V AC/DC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact	2 maak
Aantal contacten	2
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 25 mm²

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A

Capaciteit

Aantal modulen	3

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Stuurspanning AC	24 - 24 V
Stuurspanning DC	24 - 24 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1000000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	10,90 W
Verbruik bij inkomen	5,20 VA

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0