FR24G2

Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1050x400 mm + 200 mm sokkel

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	2050 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling	
Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal verdelerrijen	12

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	800 A

Spanning	
Nominale spanning	690 - 690 V