FR42E



Verdeler, Univers IP55, klasse I, 650x550x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	650 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling	
Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4
Aantal verdelerrijen	4

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	800 A

Spanning	
Nominale spanning	690 - 690 V