FWQ72N1

**Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP30, 1100x550x161 mm, 120 modulen, geïsoleerd**

## Technische eigenschappen

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 8 |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Nominale stroom | 125 A |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Aantal DIN-rails | 12 |
| Aantal rijen | 7 |
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Nee |
| Materiaal montageplaat | Nee |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 168 |

### Functies

| | |
|---|---|
| Met buisinvoeren | Ja |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Inbouwdiepte | 0 |
| Aantal breedte-eenheden | 24 |

### Deksel, deur

| | |
|---|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
| Aantal sloten | 0 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |

**Materiaal**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

**Veiligheid**

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK09 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
| Type slot | Zonder slot |