HIC408A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 80 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	80 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen	
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W

Uitvoering	
Aantal polen	4