181113

TS - botão, inox

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	1,50 A

Tensão

Tensão nominal	12 V

Arquitetura

Número de polos	1

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	1
Séries relacionadas	TS
Sistema	Berker TS

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Acabamento	Mate
Material	Latão, Níquel, Aço inoxidável
Tratamento	Escovado
Transparente	Não

Dimensões

Profundidade	19,70 mm
Profundidade da montagem	13 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0

ìndice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe