

29516089

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V

Potência

Potência consumida	2 W

Ligações

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm²

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Aveludado
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Textos

Iluminação	Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão, A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.
Etiqueta	Folhas com gravação de símbolos inseríveis
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7