

303550

Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A

Instalação / montagem

Montagem	Saliente

Tensão

Tensão nominal	250 V

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Metal, Plástico

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla

Textos

Modo de instalação	Baixa profundidade de instalação, Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	Série