

503601

R.c - Botão inversor, sup.red., 10A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V

Arquitetura

Número de polos	1

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Séries relacionadas	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Sistema	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

Materiais

Material	Metal, Plástico
Transparente	Não

Dimensões

Profundidade	42 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

ìndice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Textos

Impressão	Sem gravação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe