75142155

IP20

Touch Sensor R.3 x2 pers., vidro preto

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim

Potência

Consumo de corrente	12,50 mA

Dimensões

Profundidade da montagem	12,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	16 mm
Altura	152 mm
Largura	81 mm
Profundidade	23 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	4

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Ecrã

Com display	Não

Textos

Função	Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores, Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

Modo de instalação	Para montagem vertical
Temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo