85341124

Q.x - det mov 1.1m, alumínio

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	1,10 - 1,10 m
Altura de montagem	34 mm

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	0 - 0 m
Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

Materiais

Cor	Alumínio
Acabamento	Aveludado
Tratamento	Envernizado
Material	Termoplástico

Distância de alcance

Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	8 m

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Modo de configuração

Brilho de resposta ajustável	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Textos

Função	Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
Proteção	Com proteção contra desmantelamento