85345124

Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, alumínio

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem	1,10 - 1,10 m
Altura de instalação	1,10 - 1,10 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	1 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Sim

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Materiais

Material	Termoplástico

Textos

Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Funções

Ciclo de trabalho máximo	180 min