

962572502

Integro - tomada Euro-A, branco mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso

ìndice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Séries relacionadas	flow

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Sem contacto protetor
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	1

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso