FL167A

orion plus IP65 PT a.650 l.400 p.200

Características técnicas

Dimensões	
Altura	650 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1,20 mm

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm, Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento	
Número de secções	0
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	4

Instalação / montagem	
Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Sim

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	250 A