FL557A

Contra porta metálica a.950 l.800

Características técnicas

Dimensões	
Altura	900 mm
Largura	750 mm
Profundidade	20 mm

Tampa, porta	
A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

Materiais	
Código RAL	7035
Cor	Cinzento-claro
Material	Aço
Tratamento	Galvanizado

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	Fechadura integrada