FL701L

orion.tech IP65 a.250 l.200 p.160

Características técnicas

Dimensões	
Altura	250 mm
Largura	200 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento	
Número de aberturas da placa de flange	2

Instalação / montagem	
Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	630 A