FR92G

Univ. IP55 CLI a.1400 l.550 p.400

Características técnicas

Dimensões	
Altura	1400 mm
Largura	550 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento	
Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4
Número de filas	9

Instalação / montagem	
Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Acabamento	Mate

Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	800 A

Tensão	
Tensão nominal	690 - 690 V