FWB34GS

FW sup. IP44 PT a.500 l.1050, 144M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	16

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A

Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	12
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	144

Funções

Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm
Número de unidades de largura	48

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

ìndice de proteção	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP44