

FZ24B

Aro de remate IP44 a.950 l.1050

Características técnicas

Dimensões	
Altura	1002 mm
Largura	1102 mm
Profundidade	13 mm

Equipamento	
Número de secções	4

Materiais	
Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Material	Aço

Conectividade	
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP00