GBD5013109016



Calha GBD 50x131

Características técnicas

Dimensões	
Altura	54 mm
Largura	134 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	5330 - 5330 mm²

Tampa, porta	
Número de tampas montáveis	2
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	0,00 mm

Capacidade	
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	15
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	37

Compatibilidade	
Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm

Instalação / montagem	
Perfuração da base	Sim

Materiais	
Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C

Conectividade	
Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim