

HI453

Invers. cmdo. manual 4P 200A

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	200 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	12 kA
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência	
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	131000 W
Potência total dissipada em IN	16,40 W

Arquitetura	
Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão de giro longo
N.º de polos	4P

Dimensões	
Altura	135 mm
Largura	251 mm
Profundidade	218 mm

Comandos e sinalizadores	
Comando motorizado integrado	Não

Tampa, porta	
Bloqueável	Sim

ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP00

Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	50 - 120 mm²