

HIB480M

Invers. motorizado 4P 800A

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	800 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência	
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	526000 W

Arquitetura	
Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade	
Adequado para calha DIN	Sim
Adequado para caixa de distribuição	Sim