HIC491G

Invers. motorizado auto 4P 1250A

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	1250 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	100 kA
Potência	
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	822000 W
Arquitetura	
Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
Compatibilidade	
Adequado para calha DIN	Sim
Adequado para caixa de distribuição	Sim