KB190C

Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm² 24M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	100 A
Arquitetura	
Número de polos	1
Dimensões	
Comprimento	420 mm
Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	415 - 415 V
Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	20 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
Capacidade	
Número de módulos	24