KB263C

Pente de lig. 2P 63A (pont.) 10mm² 24M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	63 A
Arquitetura	
Número de polos	2
Dimensões	
Comprimento	420 mm
Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	10 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
Capacidade	
Número de módulos	24