KB363A

Pente de lig. 3P 63A (pont.) 10mm² 12M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A

Arquitetura

Número de polos	3

Dimensões

Comprimento	210 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	10 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino

Capacidade

Número de módulos	12