KD190B

Pente de lig. 1P 100A (forq.) 20mm² 57M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	100 A

Arquitetura	
Número de polos	1

Dimensões	
Comprimento	1000 mm

Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	20 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com bifurcação

Capacidade	
Número de módulos	57