

KDN163B

Pente de lig. 1P 63A (forq.) 10mm² 57M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	63 A

Arquitetura	
Número de polos	1

Dimensões	
Comprimento	1000 mm

Tensão	
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4500 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	415 - 415 V

Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	10 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com bifurcação

Capacidade	
Número de módulos	57