KDN363B

Pente de lig. 3P 63A (forq.) 10mm² 57M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A

Arquitetura

Número de polos	3

Dimensões

Comprimento	1000 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4500 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	10 mm²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com bifurcação

Capacidade

Número de módulos	57