KN14E

Barr. ligação rápida terra 3x25+11x4

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	63 A

Arquitetura	
Número de polos	1

Dimensões	
Altura	33 mm
Largura	60 mm
Profundidade	34 mm

Tensão	
Tensão nominal	230 - 230 V