LF3003009016

Calha LF 30x30; sem agrafos

Características técnicas

Dimensões	
Altura	30 mm
Largura	30 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	720 - 720 mm²

Capacidade	
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	3

Materiais	
Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30

Normas	
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C

Conectividade	
Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores

Equipamento	
Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Com película protetora	Não