LF302G

Fusível 10x38 gG 2A 500V

Características técnicas

Fusível	
Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	2 A

Potência	
Potência total dissipada em IN	0,60 W

Principais atributos elétricos	
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA

Tensão	
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	500 - 500 V