LF4004039016



**Ângulo exterior LF 40040**

**Características técnicas**

| **Dimensões** | |
|---|---|
| Altura | 40 mm |
| Largura | 40 mm |

| **Acessórios** | |
|---|---|
| Tipo de acessório | Moldado |

| **Modo de configuração** | |
|---|---|
| Área de ângulo | 90 - 90 |

| **Materiais** | |
|---|---|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016 |

| **ìndice de proteção** | |
|---|---|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |

| **Normas** | |
|---|---|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |

| **Condições de utilização** | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |

| **Equipamento** | |
|---|---|
| Com película protetora | Não |
| Séries relacionadas | LF 40x40 |