LF6023067030

**Topo LF 60230**

**Características técnicas**

| **Dimensões** | |
|---|---|
| Altura | 61 mm |
| Largura | 230 mm |

| **Materiais** | |
|---|---|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Cinzento pedra |
| Código RAL | 7030 |

| **ìndice de proteção** | |
|---|---|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |

| **Condições de utilização** | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |

| **Equipamento** | |
|---|---|
| Com película protetora | Não |

| **Configuração** | |
|---|---|
| Sobreposição | Não |

| **Conectividade** | |
|---|---|
| Tipo de montagem | Ligação com parafuso, Montagem de encaixe |
| Séries relacionadas | LF 60x230 |