SPN015R

Cart.recarga 15kA p/SPN215R/415R

Características técnicas

Capacidade	
Número de módulos	1
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	275 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1 kV
Intensidade de corrente	
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA
Dimensões	
Altura	52,4 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	55,3 mm
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
Configuração da rede	
Tipo de rede	TN, TT
AT_RequirementClass	T2
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz