SU212

Campaínha 8-12V 1M

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	0,33 A

Dimensões	
Altura	80 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 60 °C

Ligações	
Secção transversal de condutor flexível	4 mm²
Secção transversal de condutor rígido	6 mm²

Potência	
Potência total dissipada em IN	5 W
Consumo de energia VA	5 VA

Equipamento	
Nível sonoro	85