

TXA304

4 quickconnect easy

Módulo 4 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	EIB

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada	4

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN

Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm	4

Iluminação

Controlo de LED	Não

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Dimensões

Comprimento	35 mm
Altura	90 mm
Profundidade	69 mm

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect