

UC851

Parafuso de ligação M6x12 c/anilha

Características técnicas

Dimensões	
Comprimento da rosca	12 mm
Largura da chave em mm	10 mm

Equipamento	
Passo da rosca	1
Tamanho da rosca métrica	6 - 6
Tipo de rosca	Métrico
Com disco	Sim

Configuração	
Rosca esquerda	Não

Materiais	
Material	Aço
Tratamento	Galvanizado