

UC967

Barra de cobre perf. M10 100x5 l.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	1000 A

Dimensões	
Largura/espessura da barra condutora	100 - 100 mm
Altura do barramento	5 mm

Equipamento	
Número de secções	7