UM30A5

Barra de cobre perf. M6 30x10 l.880

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	630 A

Dimensões	
Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura do barramento	30 mm
Comprimento do barramento	880 mm

Equipamento	
Número de secções	1

Materiais	
Material	Cobre