VZ040M

Bucin IP65, M40

Características técnicas

Dimensões	
Altura	51 mm
Largura da chave em mm	46 mm
Comprimento da rosca	10 mm

Ligações	
Faixa de aperto	19 - 28 mm

Materiais	
Material	Poliamida (PA), Termoplástico
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento

ìndice de proteção	
Resistente a impactos	Sim
Índice de proteção IP	IP65

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20 - 100 °C

Equipamento	
Tamanho da rosca métrica	0 - 40
Com proteção contra a flexão	Sim
Com contraporca	Sim
Utilização segura em atmosferas explosivas	Não
Passo da rosca	1,50