WNA100

**cubyko - Tomada FR, cinzento**

## Características técnicas

### Intensidade de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 16 A |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 60 Hz |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -15 - 30 °C |

### Conectividade

| | |
|---|---|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe |
| Tipo de montagem | Montagem de clique |

### Ligações

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/ficha | Girar parafuso de fixação |

### ìndice de proteção

| | |
|---|---|
| Com proteção contra contacto | Não |
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP55 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm |
| Altura | 75 mm |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 22,80 mm |
| Número de unidades | 1 |
| Séries relacionadas | cubyko |

### Materiais

| | |
|---|---|
| Cor | Cinzento |
| Código RAL | 7011 |
| Acabamento | Mate, Acabamento acetinado |
| Material | Policarbonato (PC), Polipropileno (PP) |

### Instalação / montagem

| | |
|---|---|
| Montagem | Encastrar, Saliente |

**Equipamento**

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/ficha, tomada | Norma francesa NF |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Sim |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Sim |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

**Acessórios**

| | |
|---|---|
| Tem campo de etiquetagem | Não |

**Capacidade**

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 2 |

**Textos**

| | |
|---|---|
| Impressão | Sem gravação |
| Proteção | Sem ecrã de proteção |