WNC020

cubyko s - Botão simples, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1
Sistema	Hager cubyko

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	76 mm
Largura	75 mm
Profundidade	64 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem, Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe