WXF160N

gallery 2M Tomada Schuko, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Sistema	Hager gallery

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	6

ìndice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada