

WXF472E

gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Materiais

Código RAL	2010
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico

Dimensões

Altura	42,50 mm
Largura	90 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	2
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	50 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	4

ìndice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada