WXF472N

gallery Tom. múltip. Schuko x2, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	16 A
Tensão	
Tensão nominal	250 - 250 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Sistema	Hager gallery
Materiais	
Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Dimensões	
Altura	42,50 mm
Largura	90 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	2
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	50 mm
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	4

ìndice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada